



Bit met HSS-tap, Voor schroefdraad: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	676307 M10
GTIN	4013288119148
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 41 mm

Schachtlengte: 14 mm

Oplopend met: 1,5 mm

Technische beschrijving

voor schroefdraad	M10
Oplopend met	1,5 mm
Schachtlengte	14 mm
totale lengte	41 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden

Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap