



Halfronde tang, recht, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	713100 200
GTIN	4003773035022
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang verchromd. Torsietolerante, elastische precisiepunten. Grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Greep	Meercomponenten-bekleding
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang