

**8-mm-steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 10IP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659884 10IP
GTIN	7610733220748
Artikelklasse	63D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

**T.b.v. :**

Momentschroevendraaiers nr. 659906, 659908 en 659912 **maat 1600**.

659911 **maat 1600**(tot cat. 48), evenals schroevendraaiers assortimenten nr. 667625 / 667645.

totale lengte: 110 mm

Nuttige lengte: 94 mm

**Technische beschrijving**

Bitsoort	Schroevendraaiers voor TORX-PLUS®-schroeven
Nuttige lengte	94 mm
totale lengte	110 mm
Torx Plus®-profiel	10IP
Producttype	Schroevendraaierskop