

**8-mm-steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 15IP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659884 15IP
GTIN	7610733220755
Artikelklasse	63D

Omschrijving**Uitvoering:**

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906, 659908 en 659912 **maat 1600**.

659911 **maat 1600**(tot cat. 48), evenals schroevendraaiers assortimenten nr. 667625 / 667645.

totale lengte: 120 mm

Nuttige lengte: 104 mm

Technische beschrijving

Nuttige lengte	104 mm
Torx Plus®-profiel	15IP
Bitsoort	Schroevendraaiers voor TORX-PLUS®-schroeven
totale lengte	120 mm
Producttype	Schroevendraaierskop