



## 6 mm-steel voor Torx®, Torx®-profiel: TX8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659922 TX8
GTIN	7610733201501
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

#### T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 160 mm

Nuttige lengte: 80 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX8
totale lengte	160 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Nuttige lengte	80 mm
Producttype	Schroevendraaierdop