

**6 mm-steel voor Torx Plus[®], Torx Plus[®]-profiel: 7IP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659924 7IP
GTIN	7610733201563
Artikelklasse	63D

Omschrijving**Uitvoering:**

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 150 mm

Nuttige lengte: 70 mm

Technische beschrijving

Torx Plus [®] -profiel	7IP
totale lengte	150 mm
Nuttige lengte	70 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS [®] -schroeven
Producttype	Schroevendraaierdop