

Erdi**Ideaal-plaatschaar met HSS-snijkmanten, Rechts snijdend, Totale lengte: 260mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	766350 260
GTIN	4010220000274
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkmanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Schaarkop met **HSS-snijkmanten** (HRC 65). Zeer lange standtijd van de snijkmanten. Armen van vernikkeld plaatstaal. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm; V2A-plaat tot 1,2 mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

totale lengte	260 mm
Lengte snijkmanten	33 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar	766020
---	--------

