

**Halfronde tang ERGO™ recht, verchromd, Totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713940 160
GTIN	7314150102167
Artikelklasse	730

Omschrijving**Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal, kop en scharnier verchromd. Zeer slanke, ovaal-spitse bekken, aan de binnenzijde geruwd. Dikwandig greepmateriaal met **in- en uitschakelbare openingsveer**. Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC), geschikt voor harde en zachte draad.

Norm:**DIN ISO 5745****Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Beklengte	49 mm
Greep	dikwandig ERGO® greepmateriaal
met inschakelbare openingsveer	ja
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 59 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Multifunctionele tang