

Erdi**Figuur-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Links snijdend, totale lengte: 260mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	767010 260
GTIN	4010220022771
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Microvertanding. schaarkop van **edelstaal** (HRC 58 – 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Snijcapaciteit: Plaat tot 1,8 mm; V2A-plaat tot 1,2 mm.

Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

totale lengte	260 mm
Lengte snijkanten	40 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar	766020
---	--------