

**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 150cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659945 150
GTIN	4045197514004
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Praktisch handvat voor het probleemloos overbrengen van de ingestelde draaimomenten. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal. Blokkering tegen onbedoeld verstellen aan het uiteinde van het handvat. Verwisselbare steel voor de opname van 1/4 inch-bits wordt meegeleverd.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940 – 659946) kunnen ook in de Holey momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	150 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 cNm
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %

Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	30 - 150 cNm
Draaimomentbereik	0,3 - 1,5 Nm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	153 mm
Aflezings omschakelbaar	cNm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	300 g
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accessoires

Torque verwisselbare steel Pozidriv Kruiskopmaat 1	659941 1
--	----------

Verwisselbare steel 1/4 inch	659947
Torque verwisselbare steelvoor Phillips Kruiskopmaat 0	659940 0
Torque verwisselbare steelvoor Phillips Kruiskopmaat 1	659940 1
Torque verwisselbare steel Pozidriv Kruiskopmaat 0	659941 0