



Precisie-borgveertang met begrenzingsaanslag, Type: J1



Bestelgegevens

Bestelnummer	719792 J1
GTIN	4003773073864
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Met instelbare begrenzingsaanslag.

Vorm C – rechte bekken.**Vorm D – gebogen bekken 90°.**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed.

Met ingezette precisiepunten.**Voordeel:**

ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Toepassing borgveertangen: Binnenring recht
totale lengte: 140 mm

Voor binnenborgveer-Ø: 12 - 25 mm

Punt-Ø: 1,25 mm

Technische beschrijving

Punt-Ø	1,25 mm
totale lengte	140 mm

Voor binnenborgveer-Ø	12 - 25 mm
Vorm	C
Norm	DIN 5256 C
Toepassing borgveertangen	Binnenring recht
Bekvorm	recht
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Sicherungsringzange