

**Garant****Precisie-borgveertang, Type: J2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719770 J2
GTIN	4045197504012
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed.

**Met ingezette precisiepunten. Vorm C – rechte bekken.**

**Voordeel:**

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

**Toepassing:**

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Technische beschrijving**

Voor binnenborgveer-Ø	19 - 60 mm
Vorm	C
Punt-Ø	1,8 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN 5256 C
Toepassing borgveertangen	Binnenring recht
Bekvorm	recht

Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	zwart
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang