

Garant**Precisie-borgveertang, Type: A41****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 719870 A41 |
| GTIN | 4045197504180 |
| Artikelklasse | 71B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met **geïntegreerde openingsveer. Vorm B – gebogen bekken 90°.**

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------|
| totale lengte | 305 mm |
| Vorm | B |
| Voor buitenborgveer-Ø | 85 - 140 mm |
| Punt-Ø | 3,2 mm |
| Norm | DIN 5254 B |

| | |
|--|-----------------------|
| Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen |
| Bekvorm | 90° gebogen |
| Greep | bekleed met kunststof |
| Materiaal | Speciaal staal |
| Materiaal punt | Speciaal staal |
| Oppervlak | zwart |
| met begrenzingsaanslag | nee |
| Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja |
| Handvat met vastzetmechanisme | nee |
| Punt verwisselbaar | nee |
| Producttype | Borgveertang |