

Garant**Precisie-borgveertang, Type: J21****Bestelgegevens**

Bestelnummer	719770 J21
GTIN	4045197504067
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.

Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed.

Met ingezette precisiepunten. Vorm D – gebogen bekken 90°.

Voordeel:

Ingezetten punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische beschrijving

Punt-Ø	1,8 mm
totale lengte	165 mm
Voor binnenborgveer-Ø	19 - 60 mm
Vorm	D
Norm	DIN 5256 D
Toepassing borgveertangen	Binnenring gebogen
Bekvorm	90° gebogen

Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Speciaal staal
Materiaal punt	Speciaal staal
Oppervlak	zwart
Scharnier met geïntegreerde openingsveer	ja
Handvat met vastzetmechanisme	nee
Punt verwisselbaar	nee
Producttype	Borgveertang