



## Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 106



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 091132 106    |
| GTIN          | 4014382988821 |
| Artikelklasse | 09S           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

**Tuinbroek** met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

#### Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

#### Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.****Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m<sup>2</sup>

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

**Technische beschrijving**

|  |   |
|--|---|
| Aantal zijzakken                           | 2   |
| Confectiemaat DE                           | 106   |
| Steeksluiting                              | slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting |
| Vak voor mobiele telefoon                  | ja  |
| Zak op bovenstuk                           | opgezet, met klittenbandindeling              |
| Materiaal                                  | Katoen  |
| Maat FR                                    | 46L   |
| Aantal kniezakken                          | 2   |
| Aantal dijbeenzakken                       | 1   |
| Nierbescherming                            | ja  |
| verstevigd kniegedeelte                    | ja  |
| Zijzakken                                  | opgezet, versterkt                            |
| Aantal vakken voor duimstok                | 1   |
| Broeksluiting                              | Ritssluiting                                  |
| Pijpafsluiting                             | recht, open                                   |
| dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting | ja  |
| Maat UK                                    | 38L   |
| Maat US                                    | 38/36   |
| Maat IT                                    | 46L   |
| Serie                                      | QUALITY DRESS                                 |
| Speciale dienstverlening                   | Textielveredeling                             |
| Maat ES                                    | 46L   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Maat NL                           | 106  |
| Geslacht                          | Heren  |
| Materiaalsamenstelling            | 100% Katoen  |
| Materiaalgewicht/weefseldichtheid | 285 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Kleding standaard                 | UV-standaard 801                                     |
| Wassen                            | 60 °C Bonte was                                      |
| Bleken                            | niet bleken  |
| Chemische reiniging               | Reiniging met perchloorethyleen                      |
| Drogen                            | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken                          | matig heet, tot maximaal 150 °C                      |
| Kleur                             | lichtgrijs   |
| Producttype                       | Tuinbroek  |