

Garant**Spiebaansteekhouder standaard \varnothing DS 20 mm, Vanaf groefbreedte m: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290354 5
GTIN	4045197926685
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor- \varnothing altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \varnothing 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	46 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	12,82 mm
Middenverplaatsing L_3	6,35 mm
Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	5 mm
Schacht- \varnothing	20 mm
Snijplaathouder- \varnothing D_1	12 mm
Inwendige koeling	ja

Schachtlengte L _s	50 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap