

Garant**eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250004 20/12
GTIN	4045197926920
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoefoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2020X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 26 mm

Koplengte L₁: 29 mm

Totale lengte L: 88 mm

Onderlegplaat: 259033 2

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L ₄	26 mm
Onderlegplaat	259033 2
Plaatafmeting	12 mm

ISO-code houder	DCLNR/L 2020X12
Schachtgrootte	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Koplengte L ₁	29 mm
Totale lengte L	88 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder