

Garant**eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260295 25/11
GTIN	4045197927187
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoefvoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 2525X11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 104,5 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

Technische beschrijving

Koplenkte L ₁	32 mm
Totale lengte L	104,5 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	269007 1
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
ISO-code houder	SDJCR/L 2525X11
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500