

Garant**eco-klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260295 16/11
GTIN	4045197927163
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 1616X11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L_4 : 20 mm

Koplengte L_1 : 29 mm

Totale lengte L: 74 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaat	269007 1
Totale lengte L	74 mm

Functiebreedte L ₄	20 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 1616X11
Koplengte L ₁	29 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schachtgrootte	16 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15