

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	A16M SSKCR/L09
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	9 mm
Instelhoek $\kappa$	75 graden
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Afkoppellengte $L_1$	48 mm
Spanhoogte $L_2$	15,25 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500