



Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2910



Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

- **Krchtig dubbelhamerslagwerk.**
- **Laag gewicht en hoge prestaties.**
- **Composiet-behuizing en handgreep met lange levensduur.**
- **Drie draaimomentstanden.**
- **Ergonomische handgreep met goede isolatie.**
- **Omschakeling rechts-/linksom draaien via twee drukknoppen.**

Toepassing:

Geschikt voor zware toepassingen.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	3,3 m/s ²
Lengte	160 mm
Draaimomentbereik	150 - 400 Nm
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M14
Gewicht	1,2 kg
Geluidsproductie	89 dB(A)
Fabrikantnummer	W2910
Maximale luchtbehoefte	1020 l/min
Hoogte	178 mm
Uitvoering	Pistool
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Rechts-/linksom draaien	ja
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine