

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 39
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	12,5 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Schachtgrootte	32 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
ISO-code houder	MVVNN 3225P16
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	45 mm
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 2
Totale lengte L neutrale houders	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500