



## Werkbroek Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 48



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091122 48
GTIN	4014382988074
Artikelklasse	09S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

#### Werkbroek.

#### Omschrijving:

- **Gulp met ritsluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

#### Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

#### Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

**Werkbroek** in **korenblauwe** uitvoering onder nr. 091121.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 285 g/m<sup>2</sup>

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

## Technische beschrijving

Materiaal	Katoen
Broeksluiting	Ritssluiting
Aantal dijbeenzakken	1
Uniseks-maat	M
Pijpafsluiting	recht open
Aantal vakken voor duimstok	1
Vak voor mobiele telefoon	ja
Zijzakken	opgezet, versterkt
Maat FR	42
Aantal zijzakken	2
verstevigd kniegedeelte	ja
Confectiemaat DE	48
Maat UK	32R
Maat US	33/31
Maat IT	42
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	42
Maat NL	48
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m <sup>2</sup>
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken

Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Werkbroek