

**Digitale beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421728 0-25
GTIN	4045197928924
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing.
Niet-roterende meetspindel

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357

Technische beschrijving

Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B1
Parallelliteit van de meetvlakken	4 µm
Aflezing	0,00005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Maximale afwijking	4 µm
Meetschotel-Ø	20 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	ISO 3611
Meettechniek	Digitaal

Verpakking	stevige box
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Meettrommelindeling	1/50
Producttype	Beugelschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/421728-0-25>