

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 20
ISO-code houder	SCSCR/L 2525M12
Koplengte L ₁	27 mm
Onderlegplaat	269005 6
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	151 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500