



Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 54



Bestelgegevens

Bestelnummer	091132 54
GTIN	4014382988722
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

Tuinbroek met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.**Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m²

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Zak op bovenstuk	opgezet, met klittenbandindeling
Zijzakken	opgezet, versterkt
Aantal kniezakken	2
dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting	ja
Aantal zijzakken	2
Steeksluiting	slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting
Vak voor mobiele telefoon	ja
verstevigd kniegedeelte	ja
Maat FR	48
Aantal vakken voor duimstok	1
Nierbescherming	ja
Pijpafsluiting	recht, open
Confectiemaat DE	54
Uniseks-maat	L
Aantal dijbeenzakken	1
Materiaal	Katoen
Broeksluiting	Ritssluiting
Maat UK	38R
Maat US	38/33
Maat IT	48
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling

Maat ES	48
Maat NL	54
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Tuinbroek