

Garant**Tafelwagen T7, Type: T74****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918540 T74
GTIN	4045197611864
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

3 Laadvlakken.

Middelste etage kan op 3 hoogtes worden vastgezet. Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Handgreep met Haptoprene[®]-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Breedte	980 mm
---------	--------

Norm	EN 1757-3
Diepte	509 mm
Laadvlakdiepte	500 mm
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Laadvlakhoogte boven	850 mm
Type	T74
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakbreedte	850 mm
Belastbaarheid laadvlak midden	80 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Wiel-Ø	125 mm
Hoogte	1020 mm
Gewicht	45 kg
Aantal bokwiel en zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte midden	522 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Producttype	Tafelwagen

Accessoires

Extra lade voor tafelwagens Type 75	918556 75
Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor tafelwagen T5 en T7, inschroefbaar Laadvlakdiepte 500 mm	918570 500
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP2	918580 SP2