

**Garant****Euronorm-bakkenwagen, Type: TE37****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele staalconstructie, plateaus van plaatstaal met rand, verstelbaar in een raster van 280 mm. Uitstekend geschikt voor de plaatsing van Euronorm-bakken.

Plateaus variabel inschroefbaar en verstelbaar in een hoek van 15° en 30° voor beter uitnemen.

Onderste plateau vast met frame verbonden, kan niet schuin worden geplaatst.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter).

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Geschikte Euronorm-bakken vindt u in groep 96 onder nr. 963378 – 963380.

**Technische beschrijving**

Gewicht	85 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakdiepte	610 mm
Type	TE37
Laadvlakbreedte	1240 mm
Inhaakraster	280 mm
Diepte	670 mm
Hoogte	1735 mm
Breedte	1300 mm
Belastbaarheid per plateau	50 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Kanteling verstelbaar	15; 30 graden
Hoogteverstelling in raster	280 mm
Producttype	Materiaalwagen

## Accessoires

Euronorm-bakkenrood Type NB14	963378 NB14
Euronorm-bakkenrood Type NB20	963378 NB20
Euronorm-bakkengrijs Type NB33	963380 NB33
Euronorm-bakkenblauw Type NB42	963379 NB42
Euronorm-bakkengrijs Type NB42	963380 NB42
Euronorm-bakkengrijs Type NB31	963380 NB31
Euronorm-bakkengrijs Type NB70	963380 NB70
Euronorm-bakkengrijs Type NB50	963380 NB50
Euronorm-bakkengrijs Type NB5	963380 NB5
Euronorm-bakkenrood Type NB42	963378 NB42
Euronorm-bakkenblauw Type NB14	963379 NB14
Euronorm-bakkengrijs Type NB24	963380 NB24

Euronorm-bakkenrood Type NB70	963378 NB70
Euronorm-bakkenblauw Type NB5	963379 NB5
Euronorm-bakkengrijs Type NB10	963380 NB10
Euronorm-bakkengrijs Type NB20	963380 NB20
Euronorm-bakkengrijs Type NB14	963380 NB14
Euronorm-bakkenblauw Type NB70	963379 NB70
Euronorm-bakkengrijs Type NB34	963380 NB34
Euronorm-bakkenrood Type NB10	963378 NB10
Euronorm-bakkenblauw Type NB20	963379 NB20
Euronorm-bakkengrijs Type NB80	963380 NB80
Euronorm-bakkenblauw Type NB10	963379 NB10
Euronorm-bakkengrijs Type NB15	963380 NB15
Euronorm-bakkengrijs Type NB55	963380 NB55
Euronorm-bakkenrood Type NB5	963378 NB5