


**Garant**
**VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75 mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	201307 7,75
GTIN	4045197930149
Artikelklasse	11X

## Omschrijving

### Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte  $L_c$ : 19 mm

Afkoppellengte  $L_1$  incl. vrijloop: 27 mm

Vrijloop-Ø  $D_1$ : 7,55 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 8 mm

## Technische beschrijving

Schachtvorm	HB
Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Totale lengte L	63 mm
Spiraelhoek	30 graden

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	19 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> incl. vrijloop	27 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	7,75 mm
Vrijloop-Ø D <sub>1</sub>	7,55 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Aantal tanden Z	2
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees