

Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201307 6,75
GTIN	4045197930125
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 16 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 27 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 6,55 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s : 8 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	6,75 mm
Aantal tanden Z	2
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Vrijloop-Ø D_1	6,55 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	27 mm

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schachtvorm	HB
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Totale lengte L	63 mm
Spiraalhoek	30 graden
Schacht- \varnothing D _s	8 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,05 mm
Snijlengte L _c	16 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees