

**Garant****Korte-boorhouder Vorm AD, SK 50, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Artikelklasse	31B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Met balluff/RFID-chip-boring. Maximale rondloopfout  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Gezandstraald en geslepen.

- **slanke constructie.**
- **gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
- **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

**Levering:**

Inclusief **Torx®-spansleutel** met dwarsgreep, **voor hoge sluitkracht.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	1 - 16 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Buiten-Ø D	50 mm
Type	slank
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	SK 50

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Maximaal aanhaalmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Producttype	Korte-boorhouder