

**Garant****Korte-boorhouder Vorm A, HSK-A 100, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Artikelklasse	31B

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Voor rechts- en linksom draaien.**
  - **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- Met inwendige koeling tot max. 50 bar.  
Rondloopnauwkeurigheid  $\leq 20 \mu\text{m}$ .
- **Slanke constructie.**
  - **Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.**
  - **Optimale spanmomenten op het gereedschap.**

**Levering:**

Inclusief **spansleutel** met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Technische beschrijving**

Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220	TX25
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Type	slank

Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-7
Opnamenorm	DIN 69893-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 20 μm
Producttype	Korte-boorhouder