

**Garant****Korte-boorhouder, VDI 40, Spanbereik: 1-16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319725 1-16   |
| GTIN          | 4045197932044 |
| Artikelklasse | 31B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Koelvloeistoftoevoer via indexeerboring.
- Maximale koelvloeistofdruk 50 bar.
- Type GARANT met Torx®-spansleutel voor hoge sluitkracht.

**Toepassing:**

op NC-draaibanken en bewerkingscentra.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Technische beschrijving**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Houderbuiten-Ø d <sub>1</sub> | 50,5 mm                     |
| Afkoppellengte l <sub>1</sub> | 90 mm                       |
| Spanbereik                    | 1 - 16 mm                   |
| Spansleutel                   | TX25                        |
| VDI-grootte                   | VDI 40                      |
| Kleurcode VDI-schacht         | VDI 40                      |
| Producttype                   | VDI houder voor korte boren |

