


Reserve-HM-schraperplaat, Mesbreedte: 25mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	837600 25
GTIN	4045197406019
Artikelklasse	86D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterk platstaal met spanmechanisme en **verwisselbare, vierkante hardmetalen schraperplaat**. De hardmetalen plaat is gebruiksklaar geslepen, heeft 4 schraapkanten en kan worden omgekeerd.

T.b.v.:

Schraapstaal (plat model) nr. 837520.

Opmerking:

Schraperplaten nr. 837600 ook geschikt voor elektrische handschrapers.

Technische beschrijving

Grootte van de HM-plaat	25×25×2 mm
Mesbreedte	25 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal lemmeten	1
Materiaal kling	HM
Producttype	Schraper

