



Etagewagen met 4 laadvlakken, Type: 8312



Bestelgegevens

Bestelnummer	919880 8312
GTIN	4017976083124
Artikelklasse	96F

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en navens met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Belastbaarheid totaal	600 kg
Materiaal wiel	TPE
Laadvlaktbreedte	1000 mm

Type	8312
Laadvlakhoogte 2	669 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakhoogte 4	1469 mm
Norm	EN 1757-3
Belastbaarheid per inlegdeel	90 kg
Gewicht	83 kg
Breedte	1169 mm
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakhoogte 1	269 mm
Greep	ja
Laadvlakhoogte 3	1069 mm
Hoogte	1800 mm
Hoogteverstelraster	100 mm
Diepte	709 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Hoogteverstelling in raster	100 mm
Producttype	Etagewagen