

**Garant****TN.G 160404, Soort: HB7410-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7410-1
GTIN	4045197937735
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TN.G 160404 HB7410-1 Soort: HB7410-1  
Spaanbreker: TAM  
Tolerantie: G  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	Ti
Spaanbreker	TAM
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 90 m/min
Soort	HB7410-1
ISO-code wisselplaat	TN.G 160404
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien