

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215992 GG
GTIN	4045197938138
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-code wisselplaat: LOEU090408 TR-H

Type: GG

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z : 0,13 mm

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	LOEU090408 TR-H
Hoekradius	0,8 mm
Type	GG
Voeding f_z	0,13 mm
Soort	HB7710
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	330 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		