

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB735, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215996 UNI
GTIN	4045197938169
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-code wisselplaat: LOEU090408 TR-M

Type: UNI

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	LOEU090408 TR-M
Type	UNI
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	175 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	145 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		