

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Artikelklasse	210

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	32 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	10,13 mm
Totale lengte L _{totaal}	180 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Afkoppellengte L ₁	100 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen a _p	0,3 mm

Rampinghoek α_{\max}	2,26 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2