



Kartelgereedschap links, Schachtgrootte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290019 12
GTIN	4030741660696
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.

- **Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.**
- **Synchroonspindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogte.**

Technische beschrijving

Schacht hoogte	12 mm
voor kartel- \varnothing d ₁	15 mm
voor kartelboring- \varnothing d ₂	4 mm
Asje	299910 6
voor kartelbreedte b	4 mm
Schacht breedte	12 mm
Werkgebied	0 - 15 mm
voor kartelprofiel	RAA 2×AA
voor kartelprofiel	RBL 2×BR
voor kartelprofiel	RBR 2×BL
voor kartelprofiel	RAA 1×AA

voor kartelprofiel

RGE30° BL/BR30°

Producttype

Kartelgereedschap