



## KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 HM ASG3000, DGB-P, Nominale Ø D: 28mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	239822 28
GTIN	
Artikelklasse	27E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, **nageslepen voor passing H7**.

Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het  $\mu$ -gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot  $5 \times D$  mogelijk.

In geometrie **ASG3000** met aansnijdingshoek  $45^\circ$  en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor **blindgat- en doorlopende boringen**.

#### Opmerking:

- **Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.**
- **Geschikte houders zie nr. 239880 – 239940.**
- **Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.**

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	6
Snijlengte $l_1$	6 mm
Nominale Ø D	28 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm/omw,
Koplengte l	25 mm

voor houder nr. 239880 – 239940	27 – 34,99
Coating	DGB-P
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
GGG	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt		