

## Werkplatform voor heftrucks, Type: 1115X1200



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Artikelklasse	94B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Stabiele constructie van stalen buizen, met ronde buizen en valbeveiliging rondom, inclusief 2 PBM-bevestigingsvoorzieningen. Achterwand van draadgaas, slipvast werkplatform. Met een vorkheftruck optilbaar aan de brede zijde. Penvergrendeling voorkomt dat de constructie van de vorken glijdt. Met verzinkte gereedschapssteun. Hoogte van de leuning 1,10 m. Standvlak 1200x800 mm.

**Toepassing:**

Voor het veilig werken bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hooggelegen gebouwdelen, plafondverlichtingen enz.

**Norm:**

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

**Kleur:**

Geeloranje RAL 2000 **gelakt**.

**Opmerking:**

Neem de landspecifieke richtlijnen in acht bij het inzetten van werkplatforms met de vorkheftruck. Geschikte werkplatforms voor de landen Oostenrijk (TÜV Austria-gekeurd) en België op aanvraag.

### Technische beschrijving

Diepte	1040 mm
Draaglast	300 kg
Vorkkokers gr. A	200 mm
Vorkkokers gr. D	80 mm
Vorkkokerafstand B	600 mm
Gewicht	91 kg
Hoogte	1990 mm
Breedte	1200 mm
Standoppervlak breedte	1200 mm
Standoppervlak diepte	800 mm
Producttype	Werkplatform