

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	15 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
Spanhoogte L ₂	7,5 mm
ISO-code houder	A08F SVLCR/L05
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Halsbreedte L ₄	6 mm
Plaatafmeting	5 mm
Totale lengte L	80 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	9,2 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname Maximaal draaimoment 200 cNm	659905 200
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX5	675155 TX5
Momentschroevendraaierset met schaal, D 6,3-bitopname maximaal draaimoment 200 cNm	659956 200