

**Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255111 20
GTIN	4045197941893
Artikelklasse	29W

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Koplengte L <sub>1</sub>	28 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-code houder	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Reservedeel	259981 5
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 5	259981 5
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	250025 20/12
Klemdraaihouder Schacht- / plaatafmeting 20/12 mm	250019 20/12