

Garant
SEET 1305 AGSR, HB7510, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Voor een zeer hoge oppervlaktekwaliteit in combinatie met nr. 213596 UNI gebruiken.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Voeding f_z per tand: 0,22 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,22 mm
Type	ST1400
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	SEET 1305 AGSR
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		