

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB7520, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

**Opmerking:**

Voor een zeer hoge oppervlaktekwaliteit in combinatie met nr. 213596 UNI gebruiken.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4\text{mm}$ .

Voeding  $f_z$  per tand: 0,2 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,2 mm
Type	ST900
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	SEET 1305 AGSR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		