

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	SEMT 1305 AGSR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		