

Garant**Meskopopname cilindrisch, met koelkanaalboring, SK 50 A = 300, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301152 22 |
| GTIN | 4045197942401 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Doorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| Ø D ₂ | 48 mm |
| Freesdoornlengte L ₄ | 19 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 300 mm |
| Opname | SK 50 A = 300 |
| Norm | DIN 6357 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | AD |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 μm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Trilling | gedempt |
| Producttype | Meskopopname |