

Garant**Meskopopname cilindrisch, met koelkanaalboring, SK 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301151 22
GTIN	4045197942272
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Doorn-Ø d ₁	22 mm
Ø D ₂	48 mm
Freesdoornlengte L ₄	19 mm
Opname	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname