

Garant
Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring, SK 30 kort, Doorn-Ø d1: 22mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	301013 22
GTIN	4045197944221
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Met 4 koelkanaalboringen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	22
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	22
Freesdoornlengte L ₄	19 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Doorn-Ø d ₁	22 mm

Span-Ø D ₁	22 mm
Opname	SK 30 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname